17- G310R G310SSアッパーカウルSPL専用ラムダクトカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。 また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

①M4 プッシュリベット ×6

作業手順

- ①エーテック製ラムダクトカバーを エーテック製アッパーカウルにあてがいマジック等で 穴の6カ所ケがキ線を入れる。
- ②ケガキ線を4.2~4.5mmのドリルで 6カ所穴をあける
- ③エーテック製ラムダウトカハーをアッパーカウルに あてがい、付属品にて取り付ける



※取り付けには各部の追加工、 調整等が必要となる製品です。

※安全に取り付け頂く為にもショップ様に 装着のご依頼をいただく事をオススメ 致します。

作業目安時間 約20分

※走行前・走行後は定期的にボルトの 増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により ボルト穴位置がずれることがあります。 この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから 取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが 発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、 仮締めの後、本締めを行ってください。

- の装着も可能ですが、そのままの状態ですと は塗装を推奨させて頂いております。
- ドライカーボン製品はグリアー塗装済みの製品となります。】 装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。 付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意 きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。 の他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。 急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中!】















